

- 7.3. Изделия должны храниться в сухом помещении в заводской упаковке при температуре окружающей среды от -30 до +50 °C и влажности не более 70% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

8. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 8.1. Рамка — 1 шт.
8.2. Техническое описание, руководство по эксплуатации и паспорт — 1 шт.
8.3. Упаковка — 1 шт.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- 9.1. По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.
9.2. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

10. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

- 10.1. Цена изделия договорная, определяется при заключении договора.
10.2. Предпродажной подготовки изделия не требуется.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

- 11.1. Изготовлено в КНР.
11.2. Изготовитель/Manufacturer: «Санрайз Холдингз (ГК) Лтд» (Sunrise Holdings (HK) Ltd).
Офис 901, 9 этаж, «Омега Плаза», 32, улица Дундас, Коулун, Гонконг, Китай.
Unit 901, 9/F, Omega Plaza, 32 Dundas Street, Kowloon, Hong Kong, China.
11.3. Импортёр: ООО «Арлайт РУС», адрес: 101000, г. Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1, пом. I, этаж 5, офис 501.
11.4. Дату изготовления см. на корпусе устройства или упаковке.


12. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Модель: _____

Дата продажи: _____

Продавец: _____ М. П.

Потребитель: _____



Более подробная информация об изделии
представлена на сайте arlight.ru

Дополнение к артикулу в скобках, например, [1], [2], [B] означает наличие модификаций товара. Модификации отличаются незначительными улучшениями, не влияющими на основные свойства, параметры и внешний вид товара. Допускается прямая замена модификаций на основной артикул или наоборот без каких-либо условий.

Техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт

Версия: 09-2026



РАМКА ДЕКОРАТИВНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Изделие предназначено для установки и эксплуатации внутри теплых сухих помещений вместе с основными механизмами электроустановочных изделий.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Общие параметры

Артикул	Номенклатура	Количество постов	Материал корпуса
043852	Рамка алюминиевая FRM-PRESTO-ALS-0-BK	1 для сдвоенного поста (арт. 043764, 043765)	Алюминий (черный)
043853	Рамка алюминиевая FRM-PRESTO-ALS-D-GR	1 для сдвоенного поста	Алюминий (серый)
043850	Рамка алюминиевая FRM-PRESTO-ALS-1-BK	1	Алюминий (черный)
043851	Рамка алюминиевая FRM-PRESTO-ALS-1-GR	1	Алюминий (серый)
043855	Рамка алюминиевая FRM-PRESTO-ALS-2-BK	2	Алюминий (черный)
043856	Рамка алюминиевая FRM-PRESTO-ALS-2-GR	2	Алюминий (серый)
043857	Рамка алюминиевая FRM-PRESTO-ALS-3-BK	3	Алюминий (черный)
043858	Рамка алюминиевая FRM-PRESTO-ALS-3-GR	3	Алюминий (серый)
043862	Рамка алюминиевая FRM-PRESTO-ALS-4-BK	4	Алюминий (черный)
043863	Рамка алюминиевая FRM-PRESTO-ALS-4-GR	4	Алюминий (серый)
043865	Рамка алюминиевая FRM-PRESTO-ALS-5-BK	5	Алюминий (черный)
043864	Рамка алюминиевая FRM-PRESTO-ALS-5-GR	5	Алюминий (серый)

Инструкция предназначена для артикулов: 043850, 043851, 043852, 043853, 043855, 043856, 043857, 043858, 043862, 043863, 043864, 043865. Артикулы указаны на момент разработки инструкции. Список действующих артикулов см. на сайте arlight.ru.

- 7.1. Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных изделий должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.
- 7.2. После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением, изделие должно быть выдержано в упаковке в нормальных условиях не менее 6 часов.